

製品情報



USB2.0ハブ(コンパクトタイプ)

| 型番                                                                                                   | 特徴   | 標準価格 | 備考 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----|
|  <b>EA764AD-16B</b> | ブラック |      |    |

製品の特徴

4

ポート  
搭載

USB 2.0HUB  
BUS POWER

Windows®10 / 8.1 / 7 / Vista / XP  
Macintosh OS X 10.11

4

1つのポートを  
4つに  
増やせる

お好みで選べるポップなカラーを取りそろえたUSBハブ

パソコンに接続することで、1つのUSBポートを4つに増やせるUSB2.0ハブです。コンパクトで邪魔にならないスティックタイプです。

幅広いUSB機器接続に便利なサイドポート | 約7cmのケーブル



フロントの3ポートに加え、サイドに1ポートを装備し、幅広いUSB機器を接続するのに便利です。

ケーブル長は、ノートパソコンでの使用に最適な約7cmです。

バスパワー専用タイプ

ACアダプタ不要のバスパワー専用タイプです。

LEDランプ付き

通信状態を確認できるLEDランプが付いています。

## 製品の仕様



|                     |                                                                                                                                  |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| インターフェイス            | USB2.0                                                                                                                           |
| コネクタ形状              | パソコン側(アップストリームポート):USB A×1/周辺機器側(ダウンストリームポート):USB A×4                                                                            |
| 対応OS                | Windows10、Windows 8.1、Windows 7、Windows Vista、Windows XP、Macintosh OS X 10.11 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 |
| 最大転送速度              | USB2.0ハイスピード/480Mbps(理論値)、USB1.1フルスピード12Mbps(理論値)                                                                                |
| アップストリーム(パソコン側)ポート数 | 1ポート                                                                                                                             |
| ダウンストリーム(周辺機器側)ポート数 | 4ポート                                                                                                                             |
| USBケーブル方式           | USB2.0                                                                                                                           |
| USBケーブル長            | 約7cm(コネクタを除く)                                                                                                                    |
| 電源方式                | バスパワー                                                                                                                            |
| 供給可能電流              | 4ポート合計最大400mA(各ポート100mA未満)                                                                                                       |
| カラー                 | ブラック                                                                                                                             |
| 外形寸法                | 約幅87.0×奥行22.0×高さ12.0mm(ケーブルを除く)                                                                                                  |
| 重量                  | 約23.8g                                                                                                                           |
| 動作環境                | 温度5～40℃、湿度30～80%(結露なきこと)                                                                                                         |

※ 仕様は予告なく変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。