

EA764AF-11～-14

DVIシングルリンクケーブル



品番	長さ
EA764AF-11	1m
EA764AF-12	2m
EA764AF-13	3m
EA764AF-14	5m

廃番

廃番


仕様

- 対応機種…DVIデジタル入出力端子を持つパソコン、ディスプレイ、プロジェクターなど
- コネクタ形状…DVI-D(24ピン・オス) — DVI-D(24ピン・オス)
※アナログ接続はできません。
- 最大解像度…WUXGA(1920dpi × 1200dpi)

特長

● デジタル接続用のDVI-Dケーブル

DVIデジタル出力端子を持つパソコンと、DVIデジタル入力端子を持つディスプレイを接続可能な、DVI-Dケーブルです。デジタル接続なので、従来のRGBアナログタイプのVGAケーブルに比べ、高画質で鮮明な画像を表示することができます。



- WUXGA(解像度:1920dpi × 1200dpi)までに対応するシングルリンク仕様
シングルリンク仕様で最大:1920dpi × 1200dpi(WUXGA)まで対応します。
- 2重シールドケーブル
外部ノイズの干渉を受けにくい2重シールドケーブルを使用しています。
- フェラ이트コア付
高周波ノイズを吸収する効果があるフェライトコアを両端に採用しています。
- 金メッキピン
サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。