

EA764AF-1,-2,-3,-5 D-Sub15ピンケーブル



| 品番 | 長さ |
|-----------|----|
| EA764AF-1 | 1m |
| EA764AF-2 | 2m |
| EA764AF-3 | 3m |
| EA764AF-5 | 5m |


仕様

対応機器...D-Sub15ピン(ミニ)の入出力端子を持つパソコン、ディスプレイ、プロジェクターなど
コネクタ形状...D-Sub15ピン(ミニ)オス D-Sub15ピン(ミニ)オス
直径4.5mmのスリムケーブルですっきり配線できます。

特長

D-Sub15ピン(ミニ)仕様のアナログ接続用ディスプレイケーブル

RGBアナログ入出力を持つPCとディスプレイを接続するD-Sub15ピン(ミニ)ケーブルです。
D-Sub15ピン(ミニ)コネクタのアナログ出力端子を持つパソコンと入力端子を持つディスプレイを接続可能です。



取り回しやすいスリムケーブル(ケーブル直径4.5mm)

ケーブル直径わずか「4.5mm」と、従来のスタンダードなVGAディスプレイケーブルに比べ、大幅なスリム化を実現し、狭い場所でも簡単に取り回しできるようになりました。

2重シールドケーブル

ノイズを低減する2重シールドケーブルを採用しています。

フェライトコア付

高周波ノイズを吸収する効果があるフェライトコアを両端に装備しています。

金メッキピン

サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。