

ハンドル昇降式ディスプレイスタンド 製品仕様表

型式	DS-200-2
JAN⊐ — F	4942465028006
主材質	スチール、樹脂
塗装色	ホワイト (日塗工 N-93 相当)
本体質量	約50. 5kg
外形寸法	W890mm × D850mm × H1594 ∼ 1780mm
搭載質量	ディスプレイ部:75kg以下
対応ディスプレイサイズ	37~87型 (取付ピッチW200~718mm、H200~445mm) ^{※1}
転倒角度	15.7° (ディスプレイ搭載時) ^{※2}
重心高さ	1235mm ^{※2}
耐震性	水平最大275gal ^{※2}
昇降機構	ハンドル昇降式 ストローク 200mm
角度調節機構	ねじ押し式・ +2° *3
キャスター	ϕ 100 ダブルストッパー機構 $($ 車輪回転止め $/$ 車軸回転止め $^{*4})$
配送形態	ノックダウン(お客様組立)式
梱包寸法・梱包質量	3梱包:ベース梱包箱 W870mm×D260mm×H190mm 約21.5kg フレーム梱包箱 W1410mm×D360mm×H100mm 約18.5kg 昇降ユニット梱包箱 W515mm×D400mm×H190mm 約15.7kg 計 約55.7kg
付属品	ディスプレイ取付ねじセット:1式 製品組立用ねじセット:1式 φ100キャスター:4(うち2個はダブルストッパー機能付き) 組立設置説明書:1
環境対応	グリーン購入法適合
	•

オプション ※5	充電保管庫 D-TC1-W	スチール製 本体質量 約65kg 外形寸法 W850×D500×H685 端末収納台数 42台
	AVキャビネット D-A01	スチール製 本体質量 約21kg 外形寸法 W850×D400×H380 (内寸 W824×D376×H376) 搭載質量 20kg以下 (棚板、底板、天板は各10kg以下)
	棚板 D-T03	スチール製 本体質量 約5.0kg 外形寸法 W812×D400×H120 搭載質量 10kg以下
	転倒防止ワイヤー DS-02P	樹脂コートワイヤー×2 外形寸法 φ3 × L800 M8アイナット×2、シャックル(呼び6)×2

- ※1 一部対応できないディスプレイがあります。
- ※2 ディスプレイ質量75kg・ディスプレイ重心高さ約1500mm、オプション無し、ディスプレイ傾斜なしの場合の計算値です。
- ※3 W400、W600、W684のみ調整可能です。
- ※4 車軸固定は360°中8ポジションで可能です。
- ※5 選択オプションによっては、同時取付けできないものがあります。