

# EA764AS-22

## [充電式] ウェアラブルスピーカー(送信機なし)

商品情報



**IRIS OHYAMA**  
WEARABLE SPEAKER

送信機付き

最適に配置された4スピーカーで  
「音」に包まれる

Bluetooth 5.0	超軽量 83g	連続再生時間 13時間
---------------	---------	-------------

※1 Bluetooth®のワードマーク及びロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、当社はこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。  
※2 使用条件により変動があります。



Bluetooth 5.0

様々な機器とワイヤレスで接続

最先端の技術 Bluetooth 5.0を搭載。  
通信距離は理論値8mまで対応。

### 超軽量 83g

### 動画再生もノンストレスで

低遅延コーデック Qualcomm®aptX™LowLatencyに対応。  
映像と再生音声を抑えた違和感のない動画再生を楽しめる。

Qualcomm®aptX™  
Low Latency

※ Qualcomm®aptX™は Qualcomm Technologies, Inc. 及び/またはその子会社の製品です。



### 長時間連続再生

省エネ性能の高いBluetooth 5.0

こまめに充電しなくても電池長持ち。  
長時間の動画鑑賞も快適に楽しめる。



連続再生  
**13時間**  
[通話時 17時間]



のせているのを忘れる程

一般的な腕時計(70~120g)とほぼ同じ軽さ。  
長時間の使用でも疲れにくい。

### 肩に乗せるだけ



使いたい時は乗せるだけ

耳への負担がなく、イヤホンにはない解放感。  
眼鏡やマスクの邪魔にもならない。

## 小さな音量で迫力のサウンド

内向きスピーカーが、耳を包み込むように音を届ける。  
小音でも十分な迫力になり、音漏れも最小限に。



低音の再生に合わせて振動を体に伝える、  
『サウンドバイブレーション』機能付き。

## 周りの音を遮断しない

料理などの生活音や、呼びかけにもすぐに気づけて安心。



## ハンズフリー通話対応

マイクが口元前方に付いているので、  
仕事や家事など作業しながら通話できる。



Hello!

マイク

受話ボタン  
(マルチファンクションボタン)

## 生活防水対応\*

IPX4規格の生活防水対応で、  
水しぶきや雨も気にせず使用できます。



屋外の散歩時や、  
回りの家事の最中でも  
音を楽しむことができます。

\*スピーカー本体のみ JIS保護等級4級(IPX4)相当

## 広がる、新しいシーン



『お仕事しながら  
パソコンを操作しながら  
通話できるので、  
テレワークなどにもピッタリ。』



### 『音が聴きやすく

テレビの音が聴こえ辛い場合も、  
ボリュームを上げずに  
くっきり聴こえる。』



### 『ロードワークに

野外でも使える生活防水付き。  
好きな音楽を聴いたり、  
会話をしながら楽しくトレーニング。』



### 『家事のお供に

家中を動きまわっていても、  
常に近くで音を楽しめる。』

## 手元でスマート操作

先端に付いたリモコンのボタンで、  
音量調整や曲のスキップ、ボイスコントロールも可能。



マルチファンクションボタン

電源

音量+

音量-

## トランスミッター付属

Bluetooth非対応のテレビ・PCとペアリング可能



## 仕様



## ■ウェアラブルスピーカー

Bluetooth	バージョン	V5.0
	対応プロファイル	HSP / HFP / A2DP / AVRCP
	音声コーデック	aptX <sup>®</sup> 、aptX <sup>®</sup> LL
電池持続時間(最大)	750時間(待機時) 7時間(通話時) / 13時間(音楽再生時)	
充電時間	2.5時間以下	
電源(USB給電)	DC4.75~5.3V、230mA	
アンテナ電力	3mW	
使用環境	-10℃~50℃	

## 付属品



## 商品情報

首にかけることで臨場感あふれるサウンドを体感できます。  
柔らかい素材で軽く、首や肩に負担がかかりません。  
ワイヤレスで様々な機器と接続できるため、スマートフォンなどつないで家事等をしながらの「音楽のながら聴き」にも最適です。

## 商品仕様

### ●商品サイズ (cm)

幅約17.9×奥行約18.4×高さ約1.5

### ●質量

約83g

### ●Bluetooth

- ・バージョン：V5.0
- ・対応プロファイル：HSP/HFP/A2DP/AVRCP
- ・音声コーデック：aptX、aptXLL

### ●電池持続時間(最大)

750時間(待機時) / 17時間(通話時) / 13時間(音楽再生時)

### ●充電時間

2.5時間以下

### ●電源(USB給電)

DC4.75~5.3V、230mA

### ●アンテナ電力

3mW

### ●使用環境

-10℃~50℃

### ●付属品

充電用micro USBケーブル