

製品の仕様



MS-P08ABK

高出力×コンパクト マルチスピーカー

保証期間	6ヶ月
入力端子	φ3.5mmステレオミニジャック
電源	AC100V (AC アダプター)
重量	約380g
実用最大出力	6W(3.0W+3.0W)
再生周波数帯域	180-20kHz
外形寸法	幅72×奥行74×高さ82mm
スピーカユニットサイズ	φ50mm
スピーカユニットインピーダンス	4Ω
ケーブル長	付属ACケーブル:約176cm、スピーカー接続ケーブル:約133cm(ボリュームダイヤル部含む)
カラー	ブラック
エンクロージャ材質	樹脂
エンクロージャ形式	バスレフ型

※ 仕様は予告なく変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。

ステレオサウンドを手軽に楽しめる

実効最大出力6.0Wの2.0chステレオスピーカです。家庭用AC電源からの給電で、ステレオサウンドを手軽にお楽しみいただけます。



MS-P08ABK 〈ブラック〉



MS-P08AWH 〈ホワイト〉

ACアダプター給電



家庭用電源に接続するACアダプタータイプです。ACアダプター給電により、高音質・高出力サウンドを実現します。

3.5mmステレオミニジャック接続



汎用性の高い3.5mmステレオミニジャック接続の入力タイプなので、パソコンだけでなく様々な機器に接続可能です。

※画像の商品は、[MS-P08AWH\(ホワイト\)](#)です。

手でボリュームを調整可能



アンプ内蔵で、手で簡単にボリュームを調整できる「ボリュームコントローラー」が付属しています。

※画像の商品は、[MS-P08AWH\(ホワイト\)](#)です。

バランスのよい安定したサウンド

φ50mmの丸型フルレンジドライバを採用し、バランスのよい安定したサウンドを実現します。