

製品仕様書

商品名 : ミニサウンドバースピーカー“behav”
シリーズ名 : SP-PCBS01Uシリーズ

バリエーション

SP-PCBS01UBK	ブラック
SP-PCBS01UWH	ホワイト

本製品は、一般家庭、オフィスでの使用を想定しております。その他環境での使用による諸現象に関しては保証しておりません。

環境が著しく変化する場所、振動、ほこり、水濡れ等が起きる場所ではお使いできません。

対応OSおよび機器、ソフトウェア等は発売日時点での確認事項です。

動作確認OSは日本国内店頭販売モデルを基準としております。また、修正パッチ、サービスパック等の追加モジュールは発売日時点での最新版を基準としております。

すべての接続デバイスの動作を保証するものではありません。

医療用途など人命に関わる特殊な環境では使用しないでください。

商品名や製品名等は、一般に各社の商標または登録商標です。

御社ご指定の外観以外の箇所につきましては、製品改良のため、仕様変更することがあります。

特徴

有線・Bluetooth(R)両対応で、縦横どちらでも置けます。
使用シーンや接続機器に関わらず使用できるミニサウンドバースピーカー“behav（ビヘイブ）”です。

一般仕様

スピーカーユニット	φ43mmフルレンジ×2
スピーカー形式	密閉型（パッシブラジエーター方式）
実用最大出力	5W（2.5W+2.5W）
インピーダンス	4Ω
周波数特性	140Hz～20kHz
入力端子形状	電源入力：USB-Aオスコネクタ／ 信号入力：Φ3.5ステレオミニプラグ
ケーブル長	USB(電源)ケーブル：約100cm／ Φ3.5(オーディオ)ケーブル：約100cm
出力形状	Φ3.5ステレオミニジャック（ヘッドホン用） ※4極プラグ非対応
通信方式	Bluetooth標準規格 Version5.0
出力	Bluetooth power class2
最大通信距離	見通し 約10m
使用周波数帯域	2.4GHz帯
対応プロファイル	A2DP
対応コーデック	SBC
対応コンテンツ保護	SCMS-T方式
伝送帯域(A2DP)	20Hz～20kHz(44.1kHzサンプリング時)
最大登録可能台数	8台
マルチポイント	非対応
外形寸法	W:約230×D:約66×H:約66mm（スタンド装着時 約85mm）
質量	約370g
カラー	SP-PCBS01UBK：ブラック SP-PCBS01UWH：ホワイト
法令対応	TELEC
適合規格	BQB
付属品	専用スタンド2個、取扱説明書

保証期間**6カ月間**

取扱説明書・本体添付ラベルなどの注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、保証書の記載内容に基づき無償修理または交換いたします。

分解、加工、想定外環境（日本語OS以外や日本国以外での運用など）での使用などにおいて、情報提供などのサポートはお断りしています。

外観**SP-PCBS01UBK****SP-PCBS01UWH**