


P1



P2

EA764BF-1A
EA764BF-2A
EA764BF-3A
EA764BF-5A

型番	L (mm)	ケーブル太さ (mm)
LD-CTXT/BU10	約1000	約5.35
LD-CTXT/BU20	約2000	
LD-CTXT/BU30	約3000	
LD-CTXT/BU50	約5000	

LINE MAP		
P1		P2
1	———	3
2	———	6
3	———	1
4	———	7
5	———	8
6	———	2
7	———	4
8	———	5

仕様

カラー	ブルー
伝送速度	1Gbps
インターフェイス	RJ-45コネクター
規格	Cat5e準拠(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T準拠)
伝送帯域	100MHz
結線方式	クロス結線
ヨリ対芯線 (ツイストペアケーブル)	○
シールド	無し(UTP仕様)
外部シース (被膜) 材質	PVC
導体構成	ヨリ線(24AWG)
コネクタ有無	両端コネクター付
スリムコネクタ	○
爪の折れないコネクタ	○
爪折れ防止カバー付コネクタ	○
芯数	8芯
モールド加工コネクタ	○
環境配慮事項	EU RoHS指令準拠(10物質)

製品改良の為、予告なく仕様の変更を行うことがあります。

本製品は、一般家庭、オフィスでの使用を想定しております。環境が著しく変化する場所、振動、ほこり、水濡れ等が起きる場所ではお使いできません。

Title :	外観図・仕様
Type :	LD-CTXTBU シリーズ
SPNo.	エレコム株式会社