



型番	ケーブル長 (約)	カラー
LD-CT2/BU100YR	100m	ブルー
LD-CT2/BU300YR	300m	

-13

-14

仕様	
規格	Cat5e対応(10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T)
伝送速度	1Gbps
伝送帯域	100MHzまで
ケーブル太さ	約 5.1mm
芯数	8芯
3対芯線	○
(ツイストペアケーブル)	
シールド	無し(UTP仕様)
外部シース (被膜) 材質	PVC
レングスマーク付	○
導体構成	3線(24AWG)
導体太さ	AWG24
コネクタ有無	無
適合コネクタ	LD-RJ45TY10、LD-RJ45TY100

製品改良の為、予告なく仕様の変更を行うことがあります。

本製品は、一般家庭、オフィスでの使用を想定しております。環境が著しく変化する場所、振動、ほこり、水漏れ等が起きる場所ではお使いできません。

Title :	外観図・仕様
Type :	LD-CT2BUYRシリーズ
SPNo.	
	エレコム株式会社