

商品名

SFPモジュール(BX)

型番 (JANコード)

EHB-EX-SFPシリーズ

EHB-EX-SFPGBW-P (4953103454989)

価格

32,780円 (税込)

1000BASE-BX準拠の法人向けネットワーク製品専用のSFPモジュールです。製品にあるSFPポートに差し込むことで、光ファイバーケーブルを用いて通信することができますようになります。本製品は使用していただく法人製品と同様に「50℃対応」「3年保証」です。



製品概要

1000BASE-BX準拠の法人向けネットワーク製品専用のSFPモジュールです。

製品にあるSFPポートに差し込むことで、光ファイバーケーブルを用いて通信することができますようになります。

1芯 LCコネクタのシングルモード光ファイバーケーブルを使用することで、最大10kmまで伝送距離を延長することができます。

本製品はEHB-EX-SFPGBW13とEHB-EX-SFPGBW14のSFPモジュールが2個同梱されており、これらを組み合わせることでお使いいただけます。

この組み合わせ以外ではお使いいただけませんので、ご注意ください。

本製品は使用していただく法人向け製品と同様に「50℃対応」「3年保証」です。

自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。

環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。

仕様

接続方式	1000BASE-BX
ネットワークタイプ	IEEE802.3z
通信速度	1000Mbps
ポート数	1ポート
コネクタ形状	1芯LCコネクタ
適合ケーブル	9/125μmSM型シングルモード光ファイバーケーブル(LCコネクタ)
光波長	EHB-EX-SFPGBW13 : 1310nm、EHB-EX-SFPGBW14 : 1490nm
光送信レベル	EHB-EX-SFPGBW13 : 最大/-3dBm最小/-9dBm、EHB-EX-SFPGBW14 : 最大/-3dBm最小/-9dBm
光受信レベル	EHB-EX-SFPGBW13 : 最大/-1dBm最小/-21dBm、EHB-EX-SFPGBW14 : 最大/-1dBm最小/-21dBm
許容損失	12dB
伝送距離	10km
MTBF	EHB-EX-SFPGBW13 : 1,479,000時間、EHB-EX-SFPGBW14 : 1,365,000時間
入力電圧	EHB-EX-SFPGBW13 : 3.3V、EHB-EX-SFPGBW14 : 3.3V
消費電力 (定格)	EHB-EX-SFPGBW13 : 最大0.82W、EHB-EX-SFPGBW14 : 最大0.99W
発熱量	EHB-EX-SFPGBW13 : 最大約2.96kJ/h、EHB-EX-SFPGBW14 : 最大約3.57kJ/h
外形寸法 (幅×奥行き×高さ)	EHB-EX-SFPGBW13 : 約56.6×14.6×13.0mm、EHB-EX-SFPGBW14 : 約56.6×14.6×13.0mm

質量	EHB-EX-SFPGBW13：約19g、EHB-EX-SFPGBW14：約19g
動作時環境条件	温度：0℃～50℃湿度：5%～95%（ただし結露なきこと）
保管時環境条件	温度：-40℃～85℃湿度：5%～95%（ただし結露なきこと）
保証期間	3年間
法令対応	EU RoHS指令準拠（10物質）
適合規格	VCCI Class B
付属品	安全にお使いいただくために：1枚
対応スイッチングハブ	EHB-SG2B08、EHB-SG2B08-PL、EHB-SG2B16、EHB-SG2B16F-PL、EHB-SG2B24、EHB-SG2B24F-PL（2016/8月現在）
対応NAS	-