

EA764CB-8A



特徴・デザイン

工事不要で取付簡単。相手の声を増幅できる電話用拡声器

最大約40dB増幅可能な高性能アンプ内蔵

電話機本体の受話音量を最大にしても、相手の声が聞き取りづらいと感じることはありませんか？
本製品は受話器と電話機の間に接続し、受話音量を増幅させて聞き取りやすくする電話機用の拡声器です。

受話器と電話機の間につなぐだけの簡単接続

本製品の接続は、受話器と電話機の間に挟みこむだけ。
大規模な工事等は不要で、どなたでも簡単に取り付けすることができます。

ビジネスホン・家庭用電話機両対応

受話器側に取り付けるタイプですので、ビジネスホンや家庭用電話機など回線の種類の違いを気にせずにお使いいただけます。

回しやすい大きな音量調整ダイヤル

音量調整ダイヤルには、片手でも操作しやすい大きめのダイヤルを採用。
ダイヤル式なので、会話中でも簡単に音量の微調整が可能です。

操作しやすい日本語表記

本体には大きめの日本語表記とイラストを印字。
機械操作に自信のない方でも、ひと目で操作がしやすくなっています。

極性設定スイッチで幅広い電話機に対応

側面にある「設定スイッチ」を操作することで、様々なメーカーの電話機の設定に合わせてお使いいただけます。
※詳しい設定方法は取扱説明書をご参照ください。
※一部の電話機では対応していない場合があります。

自動電源OFF機能搭載

受話器を置いて一定の時間でアンプ機能がOFFになる、自動電源OFF機能を搭載。
電池を長持ちさせ、電池交換の手間を減らします。

電池切れをランプでお知らせ

電池切れの際には、「電池交換」部分のランプが光ってお知らせ。
急に音量が小さくなって使えなくなった、などのトラブルを回避します。

製品仕様

対応回線	4極4芯
本体サイズ	約W44×H24×D74mm（突起部を除く）
アンプレベル	最大40dB（弊社測定法による）
使用電源	単4形アルカリ乾電池×2（別売）
付属品	4極4芯ケーブル（50cm）、取扱説明書兼保証書
保証期間	ご購入日より6か月