

基材をPETにし、厚みを38 μ にすることで、
破断強度が大幅にアップしました。
重量物の結束も可能！

スーパーふしぎテープ

※注：テープはハサミなどで切ってください。



MC30W-50PET



MC50W-50PET

特長

基材と厚みを変えることで重量物の結束も可能になりました。

(基材:PET/厚み:38 μ)

テープ同士は接着しますが、他の物には接着しません。

テープの表面に筆記することが出来ます。

水に大変強い。

テープを引っ張っても伸びはほとんどありません。

■引張破断強度

テープ幅	1周1/2巻き	2周1/2巻き	3周1/2巻き
20mm	20kgf	40kgf	55kgf
30mm	35kgf	60kgf	90kgf
50mm	60kgf	※100kg超	※100kg超

※弊社内試験機は最大100kgまで測定可能
※上記数値は強度を保証するものではありません(目安です)

仕様

1巻入パッケージ品(※巾20mmの1巻入品はありません。業務用パック品のみとなります)

品番	仕様	
MC30W-50PET	巾30mm×50m巻	EA765MB-130
MC50W-50PET	巾50mm×50m巻	EA765MB-150

業務用パック品

品番	仕様
MC20W-50-3PET	巾20mm×50m巻×3本
MC30W-50-6PET	巾30mm×50m巻×6本
MC50W-50-4PET	巾50mm×50m巻×4本

用途



- ・パイプ、角材などの結束に
- ・長尺ケーブル類の結束に
- ・各種梱包、小分け作業、荷崩れ防止に

パイプ・角材などの結束に



長尺ケーブル類の結束に



梱包・小分け・荷崩れ防止に



テープ同士が重なり合うことで接着する構造のため、最低でも2周以上は巻き付けてください

露出している1周目は自着力が弱い場合があります

軟質塩ビ製の物を結束する際には十分ご注意ください

(塩ビに含まれている可塑剤と反応し、白く跡が残る場合もあります)

★テープ紙管径(内径): 75mm(3インチ)

★テープ材質: PET(ポリエチレンテレフタレート)

★テープ厚み: 38 μ (0.038mm)