

テープのり (テープ交換式)

ノリノプロ 本体 単品 しっかり貼れる 8.4mm

EA765MB-77

品番	: TG-1221
注文コード	: 39-243
JANコード	: 4977564652074
サイズ(mm)	: W 93 × D 24 × H 45



しっかり使える、本格的機能が詰まったテープのり。

仕様

カラー ブルー

テープの長さ 22m

テープ幅 8.4mm

材質 95%再生樹脂 (本体ケース=100%再生ABS)

- フォトセーフ (自社基準)
- プリスターパック入

包装単位 (個) 1/10/100

※ カラーコピーなど、オイルの付着した紙には使用できません。

※ 室温15℃～35℃の範囲でご使用ください。

※ 凹凸面やざらざら面には適しません。

※ 品質改善のために、予告なく仕様、カラー等の変更を行う場合があります。予めご了承ください。

グリーン
購入法

GPNエコ商品
ねっと掲載


エコマーク
認定商品

テープ交換式

しっかり貼れる

フォトセーフ

テープたるみを防ぐ！パワーギア



巻き取りの不具合を検知し自動で修復。テープの絡まりがおきず、最後まで使用いただけます。
※画像はイメージです。実際の色とは異なります。



糊カス除去！クリーンローラー



先端内部に取り付けたローラーが、ヘッドに付着した糊カスを除去。紙面にカスが付着するのを防ぎます。

片手で簡単！プッシュオープンキャップ



ボタンを押すだけで、キャップが開いて使用できます。

はみ出しを防ぐ！はしピタガイド



はしピタガイド

ガイドを紙の端に引っ掛けて引くだけ。はみ出さず糊付けができるガイド機能です。

さまざまなシチュエーション、用途に応じて選べる糊の種類



強かに貼れる

約2倍の粘着力※で瞬間封とじ！

※ 第三者機関による検証データに基づく当社従来品との比較

フラットブルー

EA765MB-76



しっかり貼れる

糊切れ抜群、ドットタイプ。封筒とじや伝票整理などいつもの糊付けに。



ハニカムドット

EA765MB-77



キレイにはがせる

ふせんのように貼りなおし可能。メモの仮貼りに最適。

フラットクリーム

EA765MB-78

つめ替え簡単



テープ交換は、本体の中身を取り出してカートリッジを載せるだけ。簡単につめ替えることができます。