

EA765MC-21～-23

高級色鉛筆

幅広い表現ができる、画材としての色鉛筆です。



-21



-22



-23

全て取扱中止となりました。

品番	カラー	ケースサイズ(縦×横×厚さ)
EA765MC-21	12色	249×152×24.5mm
EA765MC-22	24色	250×274×24.5mm
EA765MC-23	36色	250×393×24.5mm



ソフトでなめらかなタッチ

特殊ワックス採用による新開発の芯なので、今までにないしっとりソフトで、なめらかなタッチで描くことができます。



発色がよく、抜群の着色性！

高級微粒子顔料を使用しているので発色がよく、着色性にも優れているので、ムラのない均一な色塗りが可能です。また、筆圧を強くすれば、濃く力強い迫力ある表現ができます。



色の“重ね塗り”や“ブレンド(混色)”がきれいにできる

特殊ワックスの効果で、塗った上からでも色がのりやすいので、色鉛筆の技法として必要な色の重ね塗りやブレンド(混色)がきれいにでき、様々な色表現が楽しめます。



ボカシや、油絵風タッチの表現も味わえる

油絵の画用液テレピン油に溶けますので、油性色鉛筆の技法として用いられる、テレピン油を使ったボカシ表現ができます。また、油絵の混合溶き油にも溶けるので、新しい表現方法として、キャンバスに油絵風のタッチを表現するなど新しい画材として可能性が広がります。

色の退行や変色が少ない

高級微粒子顔料を多く使用しておりますので耐久性に強く、お気に入りの作品の保存に適しています。