



HB



| 硬度 / 芯色 | コード      | JAN    | EA品番        |
|---------|----------|--------|-------------|
| H       | MH500H   | 363898 | EA765ME-101 |
| F       | MH500F   | 363904 | EA765ME-102 |
| HB      | MH500HB  | 363911 | EA765ME-103 |
| B       | MH500B   | 363928 | EA765ME-104 |
| 2B      | MH5002B  | 363935 | EA765ME-105 |
| 赤       | MH500.15 | 363973 | EA765ME-110 |

## ユニホルダー MH-500

- 軸 色：ユニ色・赤
- 軸仕上：(軸) ABS樹脂、着脱式クリップ付  
(グリップ部) プラス+ローレット加工+クロムメッキ
- その他：ノックカバー色別硬度表示
- サイズ：軸径φ9.0×厚さ10.5×全長140.5mm
- 重 量：11.8g

2.0 mm  
芯径

### ● 2.0mm 芯ホルダー用替芯



HB



| 硬度 / 芯色 | コード    | JAN    | EA品番        |
|---------|--------|--------|-------------|
| H       | ULNH   | 364710 | EA765MF-101 |
| F       | ULNF   | 364727 | EA765MF-102 |
| HB      | ULNHB  | 364734 | EA765MF-103 |
| B       | ULNB   | 364741 | EA765MF-104 |
| 2B      | ULN2B  | 364758 | EA765MF-105 |
| 赤       | ULN.15 | 364789 | EA765MF-110 |

## ユニホルダー替芯 (N)

- 内 容：130mm×6本 (樹脂ケース入)
- サイズ：縦143.6×横26.0×厚さ6.0mm
- 重 量：18.9g

2.0 mm  
芯径