

FIELD

フィールド



筆記具メーカーが生み出した建築用2.0mmシャープ。
木材へのマーキングに便利。

uni芯採用で濃くなめらか(HB/2H)。
芯をしっかりつかむから、芯がもぐりこまない。
ローレット金属グリップ採用で軍手でもすべりにくい。
シャープだから、片手ノックで芯を繰り出せる。

フィールド〈建築用〉2.0 mmシャープ



2H



HB



赤

硬度 / 芯色	コード	JAN	EA品番
2H	M207001P2H	143278	EA765ME-116
HB	M207001PHB	143285	EA765ME-117
赤	M207001P.15	143308	EA765ME-120

フィールド〈建築用〉2.0 mmシャープ替芯



2H



HB



赤

M20-700 1P

- 機 構：ノック式
- 軸仕上：(軸)ABS樹脂 着脱式クリップ付
(グリップ部) ローレット加工+クロムメッキ
- サイズ：軸径φ9.0×厚さ10.5×全長148.1mm
- 重 量：14.4g

2.0 mm
芯径

uni2.0-210 1P

硬度	コード	JAN	EA品番
2H	U202101P2H	144817	EA765MF-116
HB	U202101PHB	144824	EA765MF-117

- 内 容：130mm×6本(樹脂ケース入)
- サイズ：縦143.6×横26.0×厚さ6.0mm
- 重 量：18.9g

2.0 mm
芯径

注意事項

- ・フィールド2.0mmシャープ専用替芯です。
- ・ユニホルダーにはお使いいただけません。

uni2.0-310 1P

芯色	コード	JAN	EA品番
赤	U203101P.15	144831	EA765MF-120

- 内 容：130mm×6本(樹脂ケース入)
- サイズ：縦143.6×横26.0×厚さ6.0mm
- 重 量：18.9g

2.0 mm
芯径

注意事項

- ・フィールド2.0mmシャープ専用替芯です。
- ・ユニホルダーにはお使いいただけません。