

クリフター

CLIFTER クリフター

厚くてもシッカリ はさめるクリップ

クリップが
持ち上がる
支点スライド
クリップ



商品特長

“支点スライドクリップ”搭載で、厚いものでもぴたっとホールド



挟むものの厚みによって、クリップの支点部分がスライドすることで、挟んだものがクリップの奥まで入りクリップ全体で固定するため、安定した保持力を得ることができます。(もちろん薄いものでもしっかりと挟むことができます)。厚さ5mmのものをクリップ奥まで挟むことができます。

※当社で実施した「繰り返し挟みテスト」において、10万回挟んでもクリップが破損しないことを実証しています。



ノベルティに最適です。

ペン本体のスペースが広いので、企業名やロゴなどを印刷したノベルティに最適です。

クリフター

クリフター 黒

グリーン購入法適合商品

10本入り…EA765ME-63B

品名 M5-118 軸色 黒

注文コード M5118.24 ／ JAN 4902778011027

0.5



クリフター 白ピンク

グリーン購入法適合商品

10本入り…EA765ME-67B

品名 M5-118 軸色 白ピンク

注文コード M5118W.13 ／ JAN 4902778011065

0.5



クリフター 白オレンジ

グリーン購入法適合商品

10本入り…EA765ME-64B

品名 M5-118 軸色 白オレンジ

注文コード M5118W.4 ／ JAN 4902778011034

0.5



クリフター

クリフター 白黄緑

グリーン購入法適合商品

品名 M5-118 軸色 白黄緑

注文コード M5118W.5 ／ JAN 4902778011041

0.5



クリフター 白水色

グリーン購入法適合商品

10本入り…EA765ME-66B

品名 M5-118 軸色 白水色

注文コード M5118W.8 ／ JAN 4902778011058

0.5



クリフター 白青

グリーン購入法適合商品

10本入り…EA765ME-68B

品名 M5-118 軸色 白青

注文コード M5118W.33 ／ JAN 4902778011072

0.5

