

クリフター

0.5 mm
芯径

グリーン
購入法
適合商品

エコ商品
ねっと
掲載



黒

コード M5118.24
JAN 4902778011027



白ピンク

コード M5118W.13
JAN 4902778011065



白オレンジ

コード M5118W.4
JAN 4902778011034



白黄緑

コード M5118W.5
JAN 4902778011041



白水色

コード M5118W.8
JAN 4902778011058



白青

コード M5118W.33
JAN 4902778011072

M5-118

- 機 構: ノック式、先端パイプスライド機構
- 軸仕上: (軸) 再生PC樹脂、ラバーグリップ付
(クリップ) 再生PC樹脂
- シャープ消しゴム: S
- サイズ: 軸径φ11.5×厚さ18.4×全長147.0mm
- 重 量: 11.7g