

# シャープ替芯



61A



62A



63A



64A

品番	硬度
EA765MF-61A	H
EA765MF-62A	HB
EA765MF-63A	B
EA765MF-64A	2B

## 特長

**「低磨耗」で、かつ「濃い描線」**

黒鉛が均一かつ高密度に整列しているため、低磨耗でくっきり濃い描線が得られます。

**芯の強度を保ちながら、書き味が従来品よりなめらか**

従来品は、黒鉛粒子が密着しているため粒子同士の摩擦が発生し、これが滑らかさを低減させる原因となっていました。

この商品は、黒鉛粒子の間にナノダイヤを均一に配合することによって粒子同士の摩擦を低減し、なめらかな書き味を実現することができました。60mmの芯一本あたり、およそ4億個のナノダイヤが配合されています。

## 仕様

芯径...0.5mm

芯長...60mm

40本入り