

POWER TANK

加圧ボールペン パワータンク



空気のチカラで書きつくす。

加圧ボールペン専用インクを圧縮空気で押し出すことで、トラブルの許されない筆記シーンをしっかりサポート。

屋外や立ち仕事など、あらゆる場面で機能を発揮します。

パワータンク スタンダード



インク色 黒 ■



インク色 赤 ■



インク色 青 ■

SN-200PT-07

インク色	注文コード	JAN	EA品番
黒	SN200PT07.24	763629	EA765MG-81
赤	SN200PT07.15	763612	EA765MG-82
青	SN200PT07.33	763636	EA765MG-83

エコマーク認定商品 グリーン購入法適合商品

- 機構：ロック式
- 軸仕上：(軸・クリップ) 再生PC樹脂、ラバーグリップ付
- サイズ：軸径φ12.4×厚さ16.6×全長144.0mm
- 重量：13.0g

0.7 mm
ボール

ボールペン替芯
SNP-7

加圧ボールペンリフィル搭載