

パワータンク スタンダード



POWER TANK
加圧ボールペン パワータンク

上向きでも書ける!
濡れた紙にも書ける!
氷点下でも書ける!!

空気で押し出す

上向きでも書ける!!

商品特長

普通のボールペン



ペン先が水平から上を向いた状態で書くと、ペン先から空気が入って書き続けることができません。

パワータンクなら



圧縮空気がインクを押し出すから、上向きに書いてもペン先から空気が入ることなく、確実に書くことが出来ます。

※通常のボールペンでは書き続けられない上向き筆記が可能。

パワータンク スタンダード 0.7mm

パワータンク スタンダード 0.7mm

EA765MG-81

グリーン購入法適合商品

エコマーク認定商品

品名 SN-200PT-07 インク色 黒

コード SN200PT07.24 / JAN 4902778763629

0.7



パワータンク スタンダード 0.7mm

EA765MG-82

グリーン購入法適合商品

エコマーク認定商品

品名 SN-200PT-07 インク色 赤

コード SN200PT07.15 / JAN 4902778763612

0.7



パワータンク スタンダード 0.7mm

EA765MG-83

グリーン購入法適合商品

エコマーク認定商品

品名 SN-200PT-07 インク色 青

コード SN200PT07.33 / JAN 4902778763636

0.7

