

加圧式ボールペン

	インク色
EA765MG-85	ブラック
EA765MG-86	レッド
EA765MG-87	ブルー



- ボール径…1.0mm
- 日常のさまざまなシーンはもちろん、極限状況下でもくっきりと濃く書けるタフで頼れるボールペンです。
- 3000hPaの圧縮空気で押し出される油性顔料インク濡れた紙にも筆記可能。水場の仕事やレジャーなど、使用環境を選びません。
- 加圧ボールペンのメリットは、筆記方向の自由さ。壁のカレンダーにもスラスラかけ、寝たままでもインクの逆流がなく、快適な筆記性能を持続します。
- 圧縮空気で押し出されるインクは速書きしても追従性抜群。インクのかすれや線切れを極限まで抑え、くっきりと濃い高品位描線を実現しました。
- 屋外や過酷な環境での筆記はパワーバンクの技の見せ所!無重力でも、氷点下(約-20℃)でも、あらゆる環境で全天候型ボールペンです。
- 透明リフィルでインク残量が見えます。
- 指紋の形状に合わせたラバーグリップとほどよい太さで握りやすいオーバルシェイプの採用により、滑りにくく、抜群のフィット感を実現。
- 用途…雨天時、消防・警察、魚市場、レジャー、壁掛けカレンダー、病院、寝ながらのアイデア、冷凍庫、研究・観測その他ふだん使いにも最適です。
- 機構:ロック式
- 軸仕上:(軸・クリップ)再生PC樹脂・ラバーグリップ付
- サイズ:軸径φ12.4×厚さ16.6×全長144.0mm
- 重量:13.0g
- グリーン購入法適合商品
- エコマーク認定番号 第03118092号

注意事項

- 筆記以外の用途に使わないでください。
- 携帯する時は、キャップをしたりロックを解除してペン先を収納してください。衣服を汚す原因になります。
- ご使用前に付属の「使用説明書」またはパッケージ等に記載の「使用方法」をよくお読みの上、正しくお使いください。