

EA765MH-18 5本組消せる蛍光ペン

色...桃、橙、黄、緑、空色
軸材質 再生PP ペン芯 ファイバ- (ホリエステル)
サイズ...軸径 10.9×厚さ15.8×138.3mm
重量...10.4g
ケースサイズ...縦140.0×横61.0×17.0mm
ケース重量...58.8g



用途...重要だと思う所にラインを引きすぎてどれが重要だか判らなくなった。
書いたらラインがはみだしてしまった。



専用消し具で消すことができます。

グリーン購入法適合商品

ご使用方法

試し書き用紙の上でペン先をインクがしみ出る迄何回か押して下さい。必ず試し書きをして下さい。
インクの出が悪くなってきたら、の動作をくり返して下さい。ペン先のインクが透明になっている時は、ティッシュ等でインクを吸い取ってから行なって下さい。

描線が十分に乾いてから、専用消し具で消して下さい。
紙質によっては、5分以上経過しないと文字を削ってしまう場合があります。

ご注意

筆記 描画以外には使用しないで下さい。
ご使用後は必ずキャップをしめて下さい。
ペン先を下に向けて保管しないで下さい。
幼児の手の届く場所に置かないで下さい。
専用消し具は口に入れないで下さい。窒息の恐れがあります。
直射日光の当たる場所や、高温・低温の場所に放置しないで下さい。
落としたり、激しく振ったりすると、インクが漏れる場合があります。
一般的な消しゴムでは消せない場合があります。
筆記後、時間の経過により消えにくくなります。また紙の種類によっては色が残る場合があります。
インクジェット用紙、感熱紙に筆記したものは消せません。
専用消し具では、一般的な消しゴムのように文字等を消すことはできません。
衣類等にインクがつくと落ちませんのでご注意下さい。
インクがふき出す場合があります。気圧や温度の変化がある所では、ペン先を上に向け、紙などで軽く押してからご使用下さい。