



濡れ面などによく書ける・拭き消せる
(ガラス等の平滑面)

- 型式：S15510(白／) S15506(赤／)
S15505(黒／) S15512(蛍光ピンク／)
- 特長：●濡れ材・ガラス・銅材・塩ビパイプ等どこにでもよく書けます。
●70℃でも溶けず-15℃の低温でも書けます。
●屋外留置資材へのマーキングや水周りや豪雨時の作業に。
- 仕様：●サイズ…φ17×117mm

スーパーウェットマーカー

< 用途 >

濡れ材、ガラス、鋼材、塩ビパイプ、プラスチック、雨天道路など。

< サイズ >



※商品の仕様、外観は改良のため
予告なく変更することがあります。



< 塩ビ管 >



< 鉄材 >



< 濡れた鉄板 >



< プラスチック >



< ガラス、アルミ >

乾いている(左上)、濡れている(右下)

< 特徴 >

(1)どこにでもよく書ける。濡れた滑面にも書ける。

(2)耐熱70℃、耐冷-15℃。

(3)油性タイプ。書いた文字は水では流れません。

消すときは乾いた布やティッシュで拭けば簡単に消せます。

(消した後で塗装する場合は灯油やベンジンできれいに拭きとってください)



マーキングチョーク性能表

◎…最適。またはオススメ。

○…使用できます。

△…使用できますが、見えにくいことがあります。

※1 耐性については、使用状況、天候、環境、材質などによって一律ではありません。

※2 木材の目地に強く入った顔料は消せない場合があります。

※3 小判型マーキングチョーク、ロンチンチョークは石花マーキングチョークと同じ性能です。

	スーパーウェットマーカー	太型マーキングチョーク「光明丹」	石花マーキングチョーク	蛍光マーキングチョーク	道路マーカー	キエールハイパーチョーク	蛍光消色マーカー
性質	油性					水性	
耐性(屋外) ※1	消えない			消えない (蛍光の鮮色は褪せる)	消えない	長い月日ですだいに色褪せる	日光の光で約一日後自然に消える
融点	約70度	約50度	約50度	約50度	約70度	80度以上	80度以上
木材	◎	◎	○	○	○	○	△
コンクリート	◎	◎	○	◎	○	○	○
アスファルト	◎	◎	○	○	◎	○	◎
ガラス	◎	○	△	△	○	○	△
プラスチック	◎	○	△	△	○	○	△
	スーパーウェットマーカー	太型マーキングチョーク「光明丹」	石花マーキングチョーク	蛍光マーキングチョーク	道路マーカー	キエールハイパーチョーク	蛍光消色マーカー
スチール鉄材	◎	◎	○	○	○	○	△
ホワイトボード	○	○	○	×	×	◎	×
濡れた木材	◎	○	○	○	△	○	×
濡れたガラス	◎	×	×	×	×	△	×
雨天時の道路	◎	◎	○	○	◎	○	○
夜間の道路	○	○	○	◎	○	○	○
消し方 ※2	乾いた布やティッシュでこする	消えない (灯油・ベンジンを含んだ布で強くこすれば消せる)				水をかけてこする	