

蛍光インクで色鮮やか!

セーラー

ネオボードマーカー

蛍光



ブラックボード・ホワイトボード・ガラスに描けるボード用マーカー全8色。乾いた布で簡単に消せるドライイレースタイプです。

中字/丸芯(2.0mm幅)



字幅: 中字2.0mm

チップ形状: 丸芯

EA765MW-40...5本入り

EA765MW-50...1本入り



EA765MW-41

EA765MW-51

ホワイト



EA765MW-42

EA765MW-5

レッド



EA765MW-43

EA765MW-53

ピンク



EA765MW-44

EA765MW-54

ブルー



EA765MW-45

EA765MW-55

パープル



EA765MW-46

EA765MW-56

グリーン



EA765MW-47

EA765MW-57

イエロー



EA765MW-48

EA765MW-58

オレンジ

セーラーネオボードマーカー 中字/丸芯

商品コード	[ホワイト] 29-5250-010
	[レッド] 29-5250-030
	[ピンク] 29-5250-031
	[ブルー] 29-5250-040
	[パープル] 29-5250-050
	[グリーン] 29-5250-060
	[イエロー] 29-5250-070
	[オレンジ] 29-5250-073
JANコード	[ホワイト] 49-01680-40917-5
	[レッド] 49-01680-40918-2
	[ピンク] 49-01680-40919-9
	[ブルー] 49-01680-40920-5
	[パープル] 49-01680-40921-2
	[グリーン] 49-01680-40922-9
	[イエロー] 49-01680-40923-6
	[オレンジ] 49-01680-40924-3
インク	水性蛍光顔料
字幅	中字2.0mm
チップ	丸芯
蓋・軸	PP樹脂
本体サイズ	φ22×141.5mm
本体重量	20.2g
パッケージ	セリールパック
サイズ	W50×H200mm