

EA770G(マノメーターHDM)取扱説明書

(ドイツ)

このたびは当商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。使用に際しましては取扱説明書をよくお読みいただきますようお願いいたします。

ブリゴン マノメーター HDM

換気装置におけるドラフトあるいはガス本管の圧力を測定

ブリゴンマノメーターHDMはガス暖房や空調の分野で、正圧および負圧ドラフトをすばやく正確に測定します。この作業には、Uチューブ・マノメーターかブリゴンマノメーターHDMが使用できます。Uチューブ・マノメーターというのは大掛かりなのに比べ、ブリゴンマノメーターHDMは最長 380mmでたいへんコンパクトでありかつ操作が簡単です。



[測定器]

測定範囲 : 0 ~ 30mbar (ドラフトあるいは圧力)

測定目盛 : 0. 1mbar

精 度 : 0. 2mbar

[測定]

ブリゴンマノメーターHDMを水平な面にまっすぐ立てて置いて下さい。
プラスチックの取っ手を回して、C . P . バルブ上下両方を開けて下さい。
そして上から専用の緑色検知液を入れて下さい。
液の高さが可動目盛でゼロになるまで、充分に液を入れて下さい。
正圧と負圧のどちらを測定するかによって、サンプリングチューブを上か下のバルブにつなぎます。
正圧の測定の際は下のバルブに、負圧の測定の際は上のバルブにネジでとめて下さい。
もう一度ゼロ点をチェックして準備OKです。
測定完了後、運搬中に検知液がこぼれないよう上下両方のC . P . バルブをしめて下さい。

[保守]

特に保守の必要はありませんが、定期的になるま湯で洗浄し検知液を交換して下さい。

株式会社 エスコ

本社 / 〒550-0012 大阪市西区立売堀3 - 8 - 14

TEL (06)6532-6226 FAX (06)6541-0929