



## pHテスターのスタンダードモデル（消耗品セット）

長年にわたり様々な用途でご使用いただいているpHテスターです。HI 98127Nは検出単位が0.1pH、HI 98128Nは0.01pHです。本製品は従来のHI 98127、HI 98128と同型ですが、使い切りの標準液や洗浄液がセットになっています。付属品と製品パッケージは異なりますが、測定器自体は同じものです。



pH7.01と4.01の標準液が各2回分、電極洗浄液と電極保存液が各1回分付属。  
初めての方でも安心のセットです。

### 主な特長

- ✓画面にはpHと温度を同時に表示
- ✓日常防水型
- ✓電極の交換は簡単
- ✓校正は自動で1点または2点
- ✓自動温度補償付き
- ✓読み取り値を固定できるホールド機能
- ✓電池残量が少なくなると画面上でお知らせ

### 仕様

|        |            |                                                                 |                                             |
|--------|------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 品番     |            | HI 98127N <b>EA776AC-1A</b>                                     | HI 98128N                                   |
| 品名     |            | pHep 4（ペップ4）                                                    | pHep 5（ペップ5）                                |
| pH     | 測定範囲（検出単位） | 0.0～14.0pH（0.1pH）<br>※本体表示は-2.0～16.0pH                          | 0.00～14.00pH（0.01pH）<br>※本体表示は-2.00～16.00pH |
|        | 精度@25℃     | ±0.1pH                                                          | ±0.05pH                                     |
| 温度     | 測定範囲（検出単位） | 推奨の測定範囲は-5.0～50.0℃（0.1℃）※本体表示は-5.0～60.0℃                        |                                             |
|        | 精度@25℃     | ±0.5℃                                                           |                                             |
| 校正     |            | 自動で1点または2点校正（①pH7.01とpH4.01かpH10.01、②pH6.86とpH4.01かpH9.18のいずれか） |                                             |
| 温度補償   |            | 自動                                                              |                                             |
| 使用外部環境 |            | -5～50℃（相対湿度100%以下） 日常防水型                                        |                                             |
| 電源     |            | LR-44ボタン電池 4個（約300時間の継続使用が可能）                                   |                                             |
| 自動電源オフ |            | 8分間の未使用後                                                        |                                             |
| サイズ、重さ |            | 長さ163×幅40×厚さ26mm 100g                                           |                                             |

### セット内容

本体、pH電極（HI 73127）、電極交換用スティック、電極保護キャップ、pH7.01&4.01標準液 各2袋、電極洗浄液&電極保存液 各1袋、LR-44ボタン電池4個、日本語取扱説明書他