

EA776AE-1

(ポータブルpH・EC・温度計)

	測定範囲	検出単位	精度
pH	0~14pH	0.1pH	±0.1pH
導電率(EC)	0~6mS/cm	0.01mS/cm	±2%フルスケール
TDS	0~3g/L	0.01g/L	±2%フルスケール
温度	0~70°C	1°C	±1°C

- 変換率 1μ S/cm=0.5mg/L
- pH校正 手動による1点校正
- EC / TDS校正 手動による1点校正
- 伝導度温度補償 0~50°Cの範囲で自動
(1°Cにつき2%)
- 電極 1mケーブル付
- 外部環境条件 0~50°C/相対湿度 100%

- 電源…9V電池
- サイズ…144.6 × 79.5 × 37mm
- 重量…230g

