

EA776AE-20 マルチ水質測定器

- ・多彩な機能を有した水質計でpH、温度、導電率、TDS、ORP、塩分が測定できます。
- ・大型液晶で見易いLCDに、pH又は導電率、温度を同時に測定表示
- ・簡単な電極交換(自動認識・表示)
- ・データホールド機能、最大・最小値
- ・IP67防水構造
- ・温度自動補正機能、ワンボタン校正、電池消耗表示



測定項目	測定範囲	精度	分解能	自動温度補正	校正
PH	0 ~ 14.00pH	pH: 0.01 + 1 digit	0.01pH	0 ~ 80	pH4/7/10
温度	0 ~ 90	± 0.3	0.1	0 ~ 50	-
導電率	0 ~ 1999 μ S / 0.01 ~ 19.99mS	± 2% F S	1ppm/0.01ppt		0.1413 μ S、12.88mS
TDS	0 ~ 999ppm / 1.00 ~ 9.99ppt		1 μ S / 0.01mS		-
塩分	0 ~ 999ppm / 1.00 ~ 9.99ppt		1ppm/0.01ppt		-
ORP (オキシ)	-1000 ~ 1000mV	± 2 + 1 digit	1mV	-	-

- ・使用環境... 0 ~ 50℃、80%RH以下
- ・ディスプレイ... LCD、3.5桁、0.4秒/回
- ・電源... 単四アルカリ電池 X 4本
- ・サイズ... 195x35mm
- ・重量... 約145g(本体)
- ・標準付属品... 単四電池 X 4本、導電率(TDS, Salt)・pH電極
pH4&7基準液、標準溶液、キャリアケース、取扱説明書、保証書
- ・別売品... ORP電極