

EA776AF-1 ペーハー計 [土壌用]

- ・土壌pH測定用pHメータ
- ・大型液晶で見易い、スマートなフォルム
- ・防滴配慮設計(操作キーはラバーボタン式)で安心
- ・データーホールド機能
- ・校正可、鉛フリーハンダ、自動温度補正



センサ…ガラス電極、BNCコネクタ接続

測定範囲…0～14pH(使用センサで異なります)

分解能…0.01pH

精度 ±0.07pH(pH5～9)・±0.1pH(pH4～10)
 ±0.2pH(pH1～3.9とpH10.1～13) (at23±5℃)

ディスプレイ…LCD、3.5桁、0.4秒/回

温度補正…自動補正、校正ボリューム:pH7・スロープ:pH4
 センサ入力インピーダンス1012Ω以上

使用環境…0～50℃ 80%RH以下

電源…006P積層乾電池X1、消費電流:約DC2mA

サイズ…60(W)X33(D)X145(H)mm、電極:Φ12X160mm

重量…196g(電池含)

標準付属品…006P積層乾電池X1、土壌用pH電極X1・pH4基準液([EA776AK-61](#))X1、
 pH7基準液([EA776AK-63](#))X1、ケース、取扱説明書、保証書