



防水ペーハー計



-般仕様

測定範囲	(PH-6011) 0.0~14.0pH
	(PH-6011A) 0.00~14.00pH
分解能	(PH-6011) 0.1pH、(PH-6011A) 0.01pH
測定精度	(PH-6011) ± 0.2 pH、(PH-6011A) ± 0.1 pH
サンプリング	3回/秒
使用温湿度	0~+50°C、80%RH以下（但し、結露のないこと）
保存温湿度	0~+60°C、75%RH以下（但し、結露のないこと）
電源	CR2032（3V）リチウム電池 2個
寸法・重量	$\phi 37.5 \times H170$ mm、約87g（電池含む）
付属品	取扱説明書、校正標準液：B-4、B-7、保存液、
	校正ボリューム調整用ドライバー（内蔵）
校正	不可