



製品コード	72730
製品名	デジタル土壤酸度計 A-2 大文字

特長

- エラストマーで滑りにくく、土壤に挿しやすい形状です。
 - 液晶画面は大きな数字で視野角が広く、楽な姿勢で数値が読み取れます。
 - 正面のモードスイッチで土壤酸度※と温度の切り替えが簡単にできます。
 - バックライト機能付です。
 - 土壤温度、照度、土壤水分、塩分濃度が簡易的に測定できます。
- ※表示する土壤酸度は、計測部と土壤pH成分の化学反応をpH値に変換したものです。

- 測定対象 土壤酸度、土壤温度、土壤塩分濃度、土壤水分、照度
- 測定範囲 土壤酸度(12段階) : pH3.5~9.0(最小表示 pH0.5※、精度 \pm pH0.5) 土壤温度 : 5~40℃(最小表示 1℃、精度 \pm 1℃) 土壤塩分濃度(2段階) : DANGER、NOR 土壤水分 (5段階) : DRY+、DRY、NOR、WET、WET+ 照度(9段階) : LOW-、LOW、LOW+、NOR-、NOR、NOR+、HGH-、HGH、HGH+
- 電源 単4アルカリ乾電池 3本(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)
- オートパワーオフ 無操作状態で約5分後
- バックライトオフ 無操作状態で約1分後
- 使用温湿度 温度 : 5~40℃ 湿度 : 5~95% (結露のないこと)
- 本体サイズ 293×60×37mm(プローブ ϕ 6×180mm)
- 製品質量 132g(電池含)

※表示される数値は0.25以上切り上げ、0.24以下切り捨てしたものです。