

Digital pH Meter

SATOのpH計シリーズ

ハンディ型pH計 SK-620PHII

pH 温度

No.6435-00 (標準センサPHP-31付)

価格 ¥28,000 (税込み ¥30,800)

No.6436-00 (指示計のみ)

価格 ¥16,000
(税込み ¥17,600)

【特長】

- 用途・目的に応じたセンサが選択可能
(次頁オプションセンサ参照)
- 3点キャリブレーション機能
(pH4.01・pH6.86・pH10.01)
- ACアダプタ(オプション)使用により連続測定が可能
- RS-232C出力で測定データのリアルタイム通信が可能
(RS-232C接続ケーブルはオプション)
- 豊富な機能
自動温度補償(ATC)機能、マニュアル温度設定機能
最高・最低値記憶、オートパワーオフ、バックライト

【仕様】 ※No.6435-00 SK-620PHII (標準センサ PHP-31 付)

測定範囲 (PHP-31使用時)	pH/ 0.00 ~ 14.00pH	温度 / 0.0 ~ 50.0°C
測定精度 (PHP-31使用時)	pH/ (0.3+1digit)pH (0~2pH) (0.1+1digit)pH (2~12pH) (0.4+1digit)pH (12~14pH)	温度 / ±0.5°C (20~30°C) ±0.7°C (上記以外)
分解能	pH/ 0.01pH	温度 / 0.1°C
電源	9V電池 6F22(006P) 1個 または ACアダプタ(オプション)	
材質	指示計 / ABS樹脂 センサ電極 / ガラス	
寸法・質量	指示計 / 約(W)72×(H)182×(D)31.5mm 約220g(電池含む) センサ / 約φ12×(L)135mm コード長 約1m 約76g	
付属品	標準センサ PHP-31 1本、ガラス電極保護ボトル 1個、 pH標準液(pH4 フタル酸塩、pH7 中性りん酸塩、pH10 炭酸塩 各1個(約23ml) アタッチケース 1個、9V電池 6F22(006P)1個、 取扱説明書 1冊	

用途に合わせたセンサを選択し、工業用から研究用まで広範囲をカバーします。