

## ペーハー計

EA776AM-1  
EA776AM-2 温度計付



-1

-2

農業・園芸土壌の管理、観賞魚水槽の水質管理や食品加工品の調査・管理、河川・工場排水の調査等、用途にあわせて最適な1台をお選びいただけます。(センサは一体型のため、センサ交換は出来ません)

※水に対する保護等級 要約と定義(JIS C 0920 抜粋) (ポケットタイプpH計は[4]に該当)

1	鉛直に落下する水滴に対して保護する。	鉛直に落下する水滴によっても有害な影響を及ぼしてはならない。
...	...	...
4	水の飛まつに対して保護する。	あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。

### 特長

- キャリブレーション機能や、表示固定HOLD、オートパワーオフ機能を装備。
- 防水規格JIS C0920 IPX4に準拠しています(JIS防水規格は上記を参照下さい)。濡れた手でも操作可能です。



### 仕様(ポケットタイプpH計シリーズ 共通仕様、機能比較一覧)

形式	EA776AM-1	EA776AM-2
測定範囲	pH/2.0~12.0pH	pH/2.0~12.0pH, 温度/0.0℃~50.0℃
測定精度	±0.6pH	pH/±0.4pH, 温度/±0.5℃
分解能	0.1pH	pH/0.01pH, 温度/0.1℃
防水	JIS 0920 IPX4に準拠	
機能	キャリブレーション機能	
	表示固定(HOLD)	
	オートパワーオフ	
	—	自動温度補償機能
センサ	ガラス電極	pH/ガラス電極 温度/サーミスタ
電池	アルカリ電池 LR44 4個	
材質	指示計: ABS樹脂 センサ: ガラス製	
寸法・質量	(W)36×(H)150×(D)25mm 約65g (電池含む)	
付属品	取扱説明書1部・アルカリ電池 LR44 4個	