

# ペンタイプ pH計 (センサ交換可能です)

## SK-660PHシリーズ

pH 温度

No.6428-00 SK-660PH 価格 ¥14,200 (税込み ¥15,620)

No.6429-00 SK-661PH 価格 ¥15,200 (税込み ¥16,720)

No.6430-00 SK-662PH 価格 ¥16,800 (税込み ¥18,480)

- 自動温度補償 (A T C) 機能
- 防水規格 JIS C 0920 IPX5 に準拠  
(濡れた手でも操作可能です)
- 3点キャリブレーション機能  
(pH4.01・pH6.86・pH10.01 または pH9.18)
- センサ感度表示機能
- 安定表示機能
- オートパワーオフ機能
- ホールド機能



SK-660PH  
EA776AM-3



SK-661PH



SK-662PH  
EA776AM-4



型 式	SK-660PH		SK-661PH		SK-662PH	
測定範囲	pH/ 2.0 ~ 12.0 pH	温度 / 0.0 ~ 50.0°C	pH/ 0.0 ~ 14.0 pH	温度 / 0.0 ~ 50.0°C	pH/ 0.00 ~ 14.00 pH	温度 / 0.0 ~ 50.0°C
測定精度	pH/ ±0.3 pH	温度 / ±1.0°C	pH/ ±0.2 pH	温度 / ±1.0°C	pH/ ±0.05 pH	温度 / ±0.5°C
分解能	pH/ 0.1 pH	温度 / 0.1°C	pH/ 0.1 pH	温度 / 0.1°C	pH/ 0.01 pH	温度 / 0.1°C
センサ	pH/ ガラス電極 (内部液 (KCl) 無補充型) 温度 / サーミスタ					
電 源	ボタン電池 LR44 4個					
材 質	指示計 / ABS樹脂 センサ電極 / ガラス					
寸法・質量	約 φ38 × (L) 171 mm 約 82g (電池含む)					
付 属 品	取扱説明書 1冊 ボタン電池 LR44 4個 ハンドストラップ 1本					
消 耗 品	交換用センサ No.6431-00 660S 価格 ¥8,500 (税込み ¥9,350)					

※pH標準液は別売りです