

ペンタイプ pH計 (センサ交換できません)

SK-670PH

No.6433-00

価格 ¥11,600 (税込み ¥12,760)

- センサ部形状がφ12×L115mm と細長いため、フラスコなどの口径が小さい容器に直接入れて測定することが可能
- 3点キャリブレーション機能 (pH4.01・pH6.86・pH10.01)
- ホールド機能、オートパワーオフ機能
- 防水規格 JIS C 0920 IPX4 に準拠 (濡れた手でも操作可能です)
- 自動温度補償 (ATC) 機能

pH 温度



測定範囲	pH/ 2.00 ~ 12.00 pH	温度 / 0.0 ~ 50.0°C
測定精度	pH/ ±0.20 pH	温度 / ±1.0°C
分解能	pH/ 0.01 pH	温度 / 0.1°C
センサ	pH/ ガラス電極(内部液 (KCl) 無補充型)	温度 / サーミスタ
電源	コイン形リチウム電池 CR2032 (3V) 2個	
材質	本体 / ABS樹脂	センサ電極 / ガラス
寸法・質量	約 (W) 36 × (H) 224 × (D) 20mm 約 63g (センサ部: 約φ12 × (L) 115mm)	
付属品	取扱説明書 1冊、コイン形リチウム電池 CR2032 2個、 ガラス電極保護ボトル 1個	

※pH標準液は別売りです