

EA776BB-3

デジタル塩分計

- 特 長
- ・センサと本体のセパレート式
 - ・塩分測定はセンサ部のスイッチを押すので、操作しやすい。
 - ・塩分と温度のデュアル表示です。
 - ・塩分測定(%)時には、平均値測定も可能です。

仕 様

オートパ ワーオフ機	約30秒後に動作(解除可能)
使用温度	0 ~ +50
保存温度	-10 ~ +60
使用湿度	70%RH以下(結露のないこと)
保存湿度	70%RH以下(結露のないこと)
電 源	単4電池 3本 (別売)
サ イ ズ	本 体: 48 X 29 X 147(H)mm センサ: 17 X 190mm コード長: 850mm
重 量	約135g(電池含)



電氣的性能

測定範囲	塩分濃度測	0.0 ~ 10.0% (-5 ~ +60)
	温度測定	-20 ~ +60
分解能	塩分濃度測	0.1%
	温度測定	0.1
精 度	塩分濃度測	±0.1% (0.0 ~ 0.9%)
		±0.2% (1.0 ~ 1.9%)
		±0.3% (2.0 ~ 2.9%)
		±0.5% (3.0 ~ 3.9%)
		±0.7% (5.0 ~ 5.9%)
		±1.0% (6.0 ~ 7.9%)
	温度測定	±1.5% (8.0 ~ 10.0%)
		±0.5 (0 ~ +45)
		±1.0 (上記以外)