

## 純水用ECテスター HI 98308 (PWT PURE)

### 純水、蒸留水の導電率チェックに

0.0~99.9 $\mu$ S/cmまでの低濃度測定に適したテスターです。校正は手動で1点、ポケットサイズですので持ち運びも簡単です。"プリント基板の洗浄、クリーニング業、車のバッテリー液のチェックなど" 蒸留水、脱塩水、純水が使用されるすべての分野に最適な1台です。

#### 【主な特徴】

- ・99.9 $\mu$ S/cmまでの測定範囲。
- ・現場でのチェックに最適なポケットサイズ。
- ・手動で1点校正

#### 【仕様】

品番	HI 98308
品名	純水用ECテスター(ピュア)
測定範囲	0.0~99.9 $\mu$ S/cm
検出単位	0.1 $\mu$ S/cm
精度(@20°C)	$\pm$ 2%FS
校正	手動で1点校正
使用可能な標準液	84 $\mu$ S/cm
温度補償	自動
使用環境	0~50°C
防水	-
電源	LR-44ボタン電池 4個
自動電源オフ	-
サイズ	長さ175×幅41×厚さ23mm
重さ	95g



### 【セット内容】

本体、LR-44ボタン電池4個、校正用ミニドライバー  
電極保護キャップ、取扱説明書他  
※ 標準液は付属していません。

### 【交換電極】

電極の交換はできません。

### 【別売りアクセサリー】

EC標準液

HI 7033

[84 \$\mu\$ S/cm標準液](#)