

ORP計 防水式



ORP57型 酸化還元電位計
EA776BE-2

■ 型 番 ORP57型

測定範囲 -1000~+1000mV / -5.0~60℃

検出単位 1mV / 0.1℃

精度 $\pm 2\text{mV}$ / $\pm 0.5^\circ\text{C}$

温度補償 なし

校正 工場出荷時のみ

電極 Mi57P型

電源 1.5V (LR44型) 4個

サイズ 200×径38mm、100g



◆ スティック型測定器の梱包は写真の形状となります。