

pH/ORP

ORP57 ORP/℃メーター 防水/電極交換型

- ATC
- IP67
- Points 2
- AUTO Buffer
- Dual Display
- Self diagnostics
- CE



IP67の防水機構を持つ多機能なテスターです。
大型ディスプレイにはORP値と水温の同時表示が行われます。
pHの測定範囲は-2.00～16.00までの広範囲をカバーいたします。
pH58の測定値安定表示とホールド機能は測定値の正しい読み取りには最適です。
またディスプレイには各種シンボルが表示されますので正しくやさしい測定が可能です。
pH測定は1点または2点式自動校正です。

両機種とも簡単な方法での電極交換タイプとなっております。



仕様	 EA776BE-2 ORP57	
測定範囲	pH ORP ℃	±1000 mV -5.0 ~ 60.0℃
検出単位	pH ORP ℃	1 mV 0.1℃
精度 (@25℃)	pH ORP ℃	±2 mV ±0.5℃
ノイズ誤差	pH ORP ℃	±2 mV ±0.3℃
pH 校正		
ORP 校正	工場出荷時	
電極	Mi57P (交換可能)	
外部環境条件	0 ~ 50℃; RH最大 100%	
電源	4 x 1.5V; (LR44型)	
電池寿命	約300時間	
オートオフ	8 分の未使用でオートオフ	
寸法・重さ	200 x 径 38 mm、100 g	

校正用標準液

サチエット式の校正用標準液は一回に必要な分量が入っておりますので現場での測定にも大変便利です。



標準付属品

ORP57 : キャリングケース、電池、和文取扱説明書

別売り備品

Mi57P ORP57用交換電極
Mi58P pH58用3in1電極

- M10004B pH 4.01標準液 サチエット入り 20 mL×25
- M10007B pH 7.01 標準液サチエット入り 20 mL×25
- M10010B pH 10.01 標準液サチエット入り 20 mL ×25

