

EA776BE-2

酸化還元電位差計

IP67の防水性能を持つコンパクトなORP(酸化還元電位)メーターです。大型ディスプレイにはORP値のみならず同時に水温の測定値も同時に表示されます。持ち運びに大変便利な形状はあらゆる測定スポットで便利に使用できます。電極はワンタッチ交換タイプですのではじめての方でも簡単に交換が可能です。専用収納ケース付きです。



測定範囲	ORP	-1000～1000mV
	℃	-5～60.0℃
分解能	ORP	1mV
	℃	0.1℃
精度	ORP	±2mV
	℃	±0.5℃
ノイズ誤差	ORP	±2mV
	℃	±0.3℃
ORP校正	工場出荷時のみ	
電極	付属	
使用環境	0～50℃	
電源	ボタン電池X4個(LR44型)	
電池寿命	約300時間	
オートオフ	約8分	
サイズ	200x38mm	
重量	約100g	

●標準付属品…キャリングケース、電池、和文取説

●別売り品…ph4.01標準液([EA776AK-61](#))、ph7.01標準液([EA776AK-63](#))、ph10.01標準液([EA776AK-65](#))