

MW101/MW500

コンパクト、低価格pH&ORPメーター

New



MW101, MW500型はコンパクト、低価格のpH、ORP(酸化還元電位計)です。ボディーは扱いやすいエルゴノミック形状が採用され、また高速のマイクロプロセッサが内蔵されております。このお求め易いMWシリーズは初めて機器の操作をされる方にも非常にメリットのあるシンプル操作が特長の製品です。

教育用、水耕/農業関連、廃水処理、プール、温泉/スパなどあらゆる現場での使用が可能です。小型ボディーにもかかわらず液晶表示部は非常に大型ですのでなたでも測定値の読み取りが非常に容易です。

各機種とも専用電極が付属いたしておりますのでご購入をすぐ使用いただくことが可能です。

- ・ MW101はpH0.01の検出単位で測定を行います。温度補償は手動式となっております。

- ・ MW500型はORP(酸化還元電位)計です。測定範囲±1000 mVの範囲を高精度に測定いたします。シンプルで低価格なORP計をお探しの方には最適な機種です。

***各機種とも電極はセットに含まれております。**

仕様		 MW101 EA776AK-11A	 MW500 EA776BE-3A
測定範囲	pH/ORP 温度	0.00 ~ 14.00 pH	±1000 mV
検出単位	pH/ORP 温度	0.01 pH	1 mV
精度 (@25°C)	pH/ORP 温度	±0.02 pH	±5 mV
温度補償		手動, 0 ~ 50°C	
校正		手動, 2点式 トリマー調整式	
pH 電極		SE220型 (付属/¥13,000)	
ORP 電極			SE300型 (付属)
外部使用環境		0 ~ 50°C, 相対湿度最大95%	0 ~ 50°C; 相対湿度最大95%
電源		9V アルカリ電池1個 (付属)	9V アルカリ電池1個 (付属)
電池寿命		約 300 時間	約 300 時間
サイズ		145 x 80 x 40 mm	145 x 80 x 40 mm
重量		220 g	220 g



別売品;

- M10004B pH 4.01 標準液 EA776AK-61
20 mL 小袋入り (25 袋)
- M10007B pH 7.01 標準液 EA776AK-63
20 mL 小袋入り (25 袋)
- M10010B pH 10.01 標準液 EA776AK-65
20 mL 小袋入り (25 袋)
- MA9015 電極保存液
230 mLボトル入り

ご注文時セット校正;

- MW101 ; SE220型pH電極, pH7.01 20mL 標準液、ミニドライバー、電池、和文取扱説明書
- MW500 ; SE300型プラチナORP電極、電池、和文取扱説明書