

ORP計 (非防水)



MW500型 ORP計
EA776BE-3A

型 番	MW500型 ORP計
測定範囲	-1000~+1000mV
検出単位	1mV
精度	±5mV
温度補償	なし
校正	不可
電極	SE300型
電源	9 V 電池1個
サイズ	145×80×40mm、220g

MW500型 特長：

- ORP (酸化還元電位) 測定専用器です。
- シンプルな測定方法
- 1mケーブル付きセンサーはどんな測定スタイルにも対応します。
- ボディーはエルゴノミック形状を採用した扱いやすい形です。
- 白色ボディーは食品工場にも最適なカラーです。
- 測定安定表示 (測定値の読み取りに便利です)