

ワイドディスプレイと日常防水が特長のDPDデジタル残留塩素計

旧機種 HI 95701 と比べ液晶画面は約3倍の大きさで、日常防水加工も施されました。手で持っても台においても使いやすい横型です。表示メッセージも分かりやすく操作も簡単です。遊離塩素の測定ができます。予算に合わせてキットタイプおよび本体タイプを選択可能。



【主な特徴】

- ・バリデーターによる数値の検証と校正が可能
- ・BEPS(バッテリーエラー予防システム)機能
- ・内蔵タイマーにより測定までのカウントダウンが可能
- ・GLP機能による校正状態の確認が可能
- ・未使用時に自動電源オフ
- ・ガラスセルは測定時に常に同じ位置にセットされます

【仕様】

品番	HI 96701
測定項目	遊離塩素 (低濃度)
測定範囲	0.00~5.00mg/L
分解能	0.01mg/L(3.50mg/Lまで)、0.10mg/L(3.50mg/L以上)
測定再現性	±0.02mg/L(濃度1.00mg/Lにおいて)
測定原理	DPD吸光光度法
校正	1点校正(専用バリデーターにて)
使用外部環境	0~50℃
発光源	タンダステンランプ
受光部	フィルター装置付シリコンフォトセル(525nm)
防水	日常防水
電源	9Vアルカリ電池 1個
自動電源オフ	10分間の未使用后
サイズ	長さ180×幅83×厚さ46mm
重さ	360g

【セット内容】

アクセサリキットとともにケースに入ったCタイプ、および本体のみのBタイプがございます。

【HI 96701C】 EA776C-1

本体、測定用ガラスセル2組、バリデーター1セット、セル面清浄用布1枚、試薬開封用はさみ、9Vアルカリ電池1個、試薬100回分無償引換票、日本語取扱説明書、保証書、ハードキャリングケース

【HI 96701B】

本体、測定用ガラスセル2組、9Vアルカリ電池1個、試薬100回分無償引換票、日本語取扱説明書、保証書

【試薬】

HI 93701-01	遊離塩素用粉末試薬(100回分)	EA776C-10
HI 93701-03	遊離塩素用粉末試薬(300回分)	EA776C-30
HI 93701-F	遊離塩素用液体試薬(300回分)	

【別売りアクセサリ】

HI 96701-11	バリデーターセット(遊離塩素用)
HI 731331	測定用ガラスセル(4個入り)
HI 731335	セル用キャップ(4個入り)
HI 731318	セル面清浄用布(4枚入り)
HI 93703-50	セル用洗浄液(230ml)
HI 740318	ハードキャリングケース