

## 手のひらサイズの "Checker HC" シリーズ 遊離塩素の測定に

試薬キットに代わるデジタル測定機です。目視検査ではないので誰が測定しても同じ結果が得られます。また手のひらサイズなので現場にも楽に持ち運べます。操作ボタンも1つだけで扱いはとて簡単。高精度の測定が驚きの価格で大変身近になりました。



## 【主な特徴】

- ・試薬キットに比べ扱いやすくずっと正確
- ・測定項目は1機種につき1項目
- ・手のひらサイズで持ち運びに大変便利
- ・別売りの標準液を使えば数値の検証が可能
- ・大きくて見やすい液晶画面
- ・自動電源オフ

## 【仕様】

品番	HI 701
測定項目	遊離塩素 (低濃度)
測定範囲	0.00~2.50ppm (mg/L)
分解能	0.01ppm (mg/L)
精度	±0.03ppm (mg/L) ±測定値の3% @25℃
測定原理	DPD法
使用外部環境	0~50℃ 相対湿度95%以下(結露のないこと)
発光源	LED (525nm)
受光部	シリコンフォトセル
防水	-
電源	単四アルカリ電池 1個
自動電源オフ	2分間の未使用後および測定終了の2分後
サイズ	長さ81.5×幅61.0×厚さ37.5mm
重さ	64g

### 【セット内容】

本体、測定用ガラスセル2本、セル用キャップ2個、単四アルカリ電池1本、試薬6回分、日本語取扱説明書、ケース

### 【試薬】

HI 701-25	(粉末:25回分)	
HI 93701-01	(粉末:100回分)	EA776C-10
HI 93701-03	(粉末:300回分)	EA776C-30
HI 93701-F	(液体:300回分)	

### 【別売リアクセサリー】

HI 701-11	標準液セット
HI 731321	測定用ガラスセル(4個入り)
HI 731225J	セル用キャップ(4個入り)
HI 731318	セル面清浄用布(4枚入り)
HI 93703-50	セル用洗浄液(230ml)