

LRV-4RG（リアルグリーン用）



クランプ付属

品名

LRV-4RG（リアルグリーン用）

製品概要・特徴

- リアルグリーンレーザー墨出器専用
- 表示：赤色ダイオード（上下2個）青色ダイオード（中央1個）
- 中心検出表示：青色ダイオード点灯及びブザー連続音によりお知らせ
- 精度：レーザーラインの中心から $\pm 1.0\text{mm}$ 以内
- 電源：アルカリ乾電池（9V）※マンガン乾電池も使用可
- 連続動作時間：約30時間
- オートパワーオフ時間：約10分（手動電源オフも可）
- 防塵・防滴IP56
- レシーバークランプ付

注意事項

- 受光器を購入される際は、レーザー墨出器本体の対応受光器を取扱説明書等で必ずご確認ください。
- 検出動作範囲はレーザー墨出器本体によって異なります。使用される本体の作業範囲（屋外モード）を参照ください。
- ATL-100RGは対応しておりません。LRV-4Gをお使いください。

仕様

品名	品番	測定範囲	外形寸法	重量
防滴レーザーレシーバー （リアルグリーン用）	LRV-4RG	1.5m～25m （*作業環境により異なります）	140×68×26mm	170g