

## LPG-1L (緑) (変換プリズム付き)

# EA780XP-37



### 製品概要・特徴

- ・消費生活用製品安全法 (PSC) 適合品
- ・会議やプレゼンテーション、作業指示に
- ・携帯に便利なクリップ付ペンタイプ
- ・光源：532nm緑色半導体レーザー
- ・光出力：1mW以下
- ・レーザークラス2 (JIS C 6802：2011)
- ・ビーム径：約φ5mm (距離3m時)
- ・連続使用時間：約4時間
- ・到達距離：約200m (夜間使用時)
- ・電源：単4形アルカリ乾電池2本
- ・変換プリズムでドットをラインに変換

### 付属品

- 変換プリズム
- 単4形アルカリ乾電池2本 (モニター用)

### 仕様

品名	品番	本体寸法	本体重さ (電池含む)
レーザー指示棒 緑 変換プリズム付	LPG-1L	φ 13.2×160mm	83g