

赤色光レーザーポインター付きプレゼンマウス。マウス操作、パワーポイント操作が可能なバイブレーションタイマー付き。



タイマー付きプレゼンテーションマウス

**MA-WPR13BK**

JANコード 4969887695609



## 仕様

カラー	ブラック
インターフェース	USB HID Ver.1.1準拠 (Aタイプコネクタ) ※USB3.1/3.0/2.0にも対応。
ワイヤレス方式	2.4GHz RF電波方式
通信範囲	最大半径約15m (障害物がない見通しの良い場所) ※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。
ボタン	10ボタン
電池性能	レーザー連続使用時間/約10時間、プレゼン機能動作時間/約18時間、充電時間/約2.5時間 ※サンワサプライ社内テスト値であり、保証値ではありません。
サイズ	本体/W34×D136×H23.5mm レシーバー/W13.5×D5.3×H20.2mm
重量	本体/約48g レシーバー/約1g
付属品	レシーバー、micro USBケーブル (1m)、取扱説明書 (保証書)
<b>レーザーポインター仕様</b>	
レーザー波長	可視光半導体レーザー、635nm (赤色光)
レーザー出力	最大出力1mW
レーザー照射サイズ	約5mm/距離3m時
レーザー到達距離	約100m (夜間時) ※環境によって異なります。

## 特長

通常赤色光の2倍明るいレーザーです。レーザー到達距離最大約100mで、広い会場でも安心して使用できます。

プレゼンの時間配分を効率的に行えるバイブレーションタイマー付きです。1分単位で細かく時間を設定できます。

手の動きで感覚的にマウスカーソルの操作ができるジャイロセンサーを搭載しています。手に持ちながらでも簡単に操作できます。

ページ送り/戻し、スライドショーの開始/終了など、手元で簡単にパワーポイントを操作できます。

2.4GHz帯の周波数を使用しているため、約15m離れた場所からでも快適にマウス操作できます。

※使用環境により、受信距離が短くなる場合があります。

レシーバーを本体に収納できるので、持ち運びに便利です。

消費生活用製品安全法に基づき、PSCマークの認証を受けています。

## 対応情報

対応OS	Windows 10・8.1・8 (64bit/32bit)・7 (64bit/32bit)・Vista・XP macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.6~10.11
対応機種	各社Windows搭載 (DOS/V) パソコン、Apple Macシリーズ ※但し標準でUSBポート (Aタイプコネクタ) を装備し、1つ以上の空きがあること。 ※機種により対応できないものもあります。 ※この文章中に表記されているその他すべての製品名などは、それぞれのメーカーの登録商標、商標です。
対応アプリケーション	Microsoft Power Point2003・2007・2010・2013・2016、Keynote