

EA781BJ-26、-27 (一面吸着形マグネットチャック)

※全て廃番になりました。



○特長

- 特殊な形状のワークの補助吸着具としてマグネットチャックと併用し、研削及び軽切削に使用します。
- 防水構造ですので放電加工など液中にてワークの保持ができます。
- 磁力のON/OFFきりかえが前後面のどちらからでも操作可能

○仕様

品 番	吸着力	吸着面				磁極間隔 (p)
		B	L	Be	Le	
EA781BJ-26	105N	40	115	29	84	7.5
EA781BJ-27	400N	60	135	47	92	10

○サイズ

品 番	取付面			高さ (H)	六角穴	重量	単位 : mm
	b	l	d				
EA781BJ-26	30	75	4-M5	40	呼び 6	1.3kg	
EA781BJ-27	40	80	4-M6	50	呼び 6	3.1kg	

