

EA781BJ-31、-32(一面吸着形マグネットチャック)



EA781BJ-31

吸着力
85N



EA781BJ-32

吸着力
500N

- 特殊な形状のワークの補助吸着具としてマグネットチャックと併用し、研削及び軽切削に使用します。
- アルニコ磁石鋼を使った特殊構造の強力タイプ
- 磁力のON/OFFきりかえが可能

※全て廃番になりました。

仕様	吸着力	吸着面		磁極間隔(p)
		D1	De	
EA781BJ-31	85N	50	29	9.5
EA781BJ-32	500N	80	54	10

サイズ 単位・mm	取付面			高さ (H)	六角穴	重量
	Dp	D2	d			
EA781BJ-31	35	25	4-M5	50	呼び 8	0.7kg
EA781BJ-32	60	50	4-M6	65	呼び 8	2.2kg

